


Alimentazione di tensione 12 V DC 2 A



| Specifica | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN |
|---|-----------|----|-----------------------|----|---------------|
|  AMG | 5319 00 | 1 | 76,39 | 42 | 4010337774037 |

Caratteristiche

- Alimentazione di tensione 12 V DC per il server eNet, il modulo ricevente radio eNet e la videocamera esterna.

Dati tecnici

Tensione nominale
- Primario: da 100 a 240 V AC, 50/60 Hz
- Secondario: da 12 a 14 V DC

Corrente nominale
- Secondario: 2 A

Corrente di dispersione: max 250 µA

Temperatura ambiente: da -10 °C a +50 °C

Dimensioni

Unità di larghezza (TE): 2