

## Timer veneziana e luci Display System 3000 System 55



| Specifica                                                                                                     | Cod. ord. | UI  | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----------------------|----|---------------|
|  bianco crema brillante      | 5366 01   | 1/5 | 104,52                | 02 | 4010337027430 |
|  bianco puro brillante     | 5366 03   | 1/5 | 104,52                | 02 | 4010337027447 |
|  bianco puro satinato      | 5366 27   | 1/5 | 104,52                | 02 | 4010337027461 |
|  antracite                 | 5366 28   | 1/5 | 107,55                | 02 | 4010337027478 |
|  color alluminio           | 5366 26   | 1/5 | 112,25                | 02 | 4010337027454 |
|  nero opaco                | 5366 005  | 1/5 | 112,25                | 02 | 4010337037484 |
|  grigio opaco              | 5366 015  | 1/5 | 112,25                | 02 | 4010337087243 |
|  acciaio inox (verniciato) | 5366 600  | 1/5 | 120,85                | 02 | 4010337027485 |

## Caratteristiche

- Comando attraverso sensore capacitivo.
- Programmazione rapida per assegnare l'ora attuale all'ora di movimentazione/al tempo di intervento programmati.
- Commutazione automatica ora legale/solare, disattivabile.
- Commutazione all'alba o al tramonto (funzione siderale) impostabile per 18 Paesi.
- Ora siderale per alba e tramonto adattabile in modo personalizzato di  $\pm 2$  ore.
- La funzione di blocco blocca il comando degli apparecchi derivati e disattiva il funzionamento automatico.
- Il display si spegne dopo 2 minuti, possibilità di visualizzazione permanente dell'orario attuale.
- Programmazione di rispettivamente un tempo di sollevamento e abbassamento o di 2 tempi di attivazione e disattivazione per i periodi Lun-Ven e Sa+Do.

---

## Dati tecnici

Precisione dell'orologio

- al mese:  $\pm 10$  s

Autonomia:

circa 4 h

Temperatura ambiente:

da  $-5$  °C a  $+45$  °C

---