

Bilanciere 2 moduli non stampato con finestra di controllo System 55



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
bianco crema brillante	5369 01	1/5	11,29	02	4010337460534
bianco puro brillante	5369 03	1/5	11,29	02	4010337460589
bianco puro satinato	5369 27	1/5	11,29	02	4010337063650
antracite	5369 28	1/5	14,27	02	4010337063643
color alluminio	5369 26	1/5	16,32	02	4010337063711
nero opaco	5369 005	1/5	16,32	02	4010337063629
grigio opaco	5369 015	1/5	16,32	02	4010337087267
acciaio inox	5369 600	1/5	19,77	02	4010337063568

Caratteristiche

- Bilancieri di comando senza stampa come ricambio per i bilancieri originali contrassegnati con simboli.
 - Utilizzabili in modo universale per il bilanciere sinistro e destro.
-

Avvisi

- Se si utilizza un pannello di metallo e/o una placca di metallo, la portata può diminuire.
-