






## Bilanciere 2 moduli non stampato con finestra di controllo System 70



| Specifica   | Cod. ord. | UI  | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN           |
|---|-----------|-----|-----------------------|----|---------------|
|  bianco puro brillante               | 5369 70   | 1/5 | 13,39                 | 02 | 4010337119128 |
|  bianco puro satinato (verniciato) | 5369 72   | 1/5 | 18,42                 | 02 | 4010337119135 |
|  grigio opaco (verniciato)         | 5369 76   | 1/5 | 18,42                 | 02 | 4010337119111 |
|  antracite (verniciato)            | 5369 73   | 1/5 | 18,42                 | 02 | 4010337119104 |
|  nero opaco (verniciato)           | 5369 74   | 1/5 | 18,42                 | 02 | 4010337119142 |

### Caratteristiche

- Bilancieri di comando senza stampa come ricambio per i bilancieri originali contrassegnati con simboli.
- Utilizzabili in modo universale per il bilanciere sinistro e destro.

### Avvisi

- Se si utilizza un pannello di metallo e/o una placca di metallo, la portata può diminuire.