

## Pannello del rilevatore di movimento System 3000, 1,10 m Standard con TFI System 70



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco puro brillante	5379 70	1/5	81,87	02	4010337124917
 bianco puro satinato (verniciato)	5379 72	1/5	89,60	02	4010337124924
 antracite (verniciato)	5379 73	1/5	89,60	02	4010337124931
 nero opaco (verniciato)	5379 74	1/5	89,60	02	4010337124948
 grigio opaco (verniciato)	5379 76	1/5	89,60	02	4010337124955

### Caratteristiche

- Comando automatico della luce in funzione del movimento di calore e della luminosità dell'ambiente.
- Funzionamento con modulo interruttore, modulo dimmer o modulo apparecchio derivato a 3 fili System 3000.
- Ampliamento del campo di rilevamento in combinazione con modulo apparecchio derivato a 3 fili.
- Tempo di disinserimento ritardato regolabile
- Impostazione della soglia di luminosità.
- Sensibilità impostata come valore fisso al 75%.
- Con il collegamento di un modulo apparecchio derivato System 3000 con pannello di comando o pulsante meccanico all'apparecchio principale è possibile accendere o regolare l'illuminazione per la durata del tempo di disinserimento ritardato.

Con modulo dimmer System 3000

- Accensione con l'ultima luminosità impostata o con la luminosità all'accensione memorizzata.
- La luminosità all'accensione può essere memorizzata in modo permanente soltanto attraverso il modulo apparecchio derivato System 3000 con pannello di comando.

## Dati tecnici

Angolo di rilevamento:	180°
Tempo di disinserimento ritardato - Regolabile:	10 s - 30 min
Valore di luminosità - Regolabile: - Fisso:	da circa 5 a 500 lx Servizio diurno
Sensibilità - impostata come valore fisso al:	75%
Grado di protezione - System 55, Gira F100: - TX_44:	IP20 IP44
Altezza di montaggio fino a 1,10 m - Area di rilevamento verso la parte anteriore: - Portata da ogni lato:	max 32 m max 19 m
Temperatura ambiente:	da -20 °C a +45 °C

---

## Avvisi

- Il campo di rilevamento è orientato in orizzontale e in caso di utilizzo all'esterno potrebbe non trovare nessun limite. Pertanto, all'esterno è necessario prestare attenzione all'idoneità del luogo di montaggio oppure utilizzare un pannello del rilevatore di movimento da 2,20 m.

---

## Contenuto della fornitura

- Schermo innestabile per delimitare l'area di rilevamento in dotazione.

---