

Modulo videocamera IP System 106



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 vetro nero	5562 000	1	899,00	30	4010337112815

Caratteristiche

- Con il modulo videocamera IP System 106, il sistema di citofonia IP può essere ampliato con una potente funzione video.
- Dietro il vetro nero sostituibile si trova una videocamera Full HD di alta qualità con un'elevata sensibilità alla luce, che fornisce immagini nitide anche in condizioni di luce sfavorevoli.
- Grazie a un ampio angolo di rilevamento di 126°, il modulo offre in qualsiasi momento una panoramica completa dell'area d'ingresso.
- Al buio la videocamera passa automaticamente al servizio notturno e garantisce in questo modo una trasmissione affidabile delle immagini anche in condizioni di scarsa visibilità.
- Il vetro nero può essere sostituito, se necessario, tramite il centro di assistenza Gira.

Dati tecnici

Collegamenti

- Alimentazione di tensione: mediante cavo piatto, 10 poli
- composto: 1 strisce di prese
- Sistema: 2 strisce di prese

Potenza assorbita

- A riposo: 130 mW
- Stand-by e riscaldamento: 1,36 W
- Stato attivo giorno: 1,53 W
- Stato attivo notte: 3,32 W

Sensore videocamera

- Tipo: CMOS
- Risoluzione: Full HD 1920 x 1080P, 16:9, a 2 MP
- Campo di rilevamento visibile: 67° verticale, 126° orizzontale

Contrasto: 800:1

Temperatura ambiente: da -20 °C a +50 °C

Classe di protezione: IP54

Dimensioni in mm: L 106,5 x H 106,5 x P 28,7