


Attuatore On/Off IP



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
	5566 000	1	190,00	30	4010337112839

Caratteristiche

- Attuatore On/Off per commutare la luce, comandare l'apriporta di porte secondarie o altre funzioni mediante IP/rete.
- Comando di un contatto di commutazione a potenziale zero 230 V / 6 A mediante IP/rete.
- L'attuatore On/Off è controllabile tramite i pannelli di comando sul display dei dispositivi di comando a parete e l'app "Gira DCS mobile".
- L'attuatore On/Off può essere azionato in quattro diverse modalità di funzionamento: timer (luce) / apriporta / interruttore / impulso per il comando di un interruttore automatico vano scala esistente.
- Ingresso binario per la commutazione di funzioni mediante un pulsante meccanico collegato.
- Tempo di commutazione impostabile da 1 s a 10 min a seconda della funzione impostata.

Dati tecnici

Alimentazione di tensione ausiliaria:	Da 21 V a 31 V DC ad es. alimentazione di tensione Gira (cod. ord. 1296 00 o 2570 00).
Collegamento di rete:	RJ45
Contatto relè:	6 A a 230 V AC 2 A a 30 V DC a potenziale zero
Potenza di commutazione	
- Lampada a incandescenza:	230 V AC/6 A
- LED:	230 V AC/100 W
Ingresso binario:	NC/NO selezionabile
Temperatura ambiente:	da -5 °C a +55 °C
Dimensioni:	2 TE

Dimensioni

Unità di larghezza (TE):	2
--------------------------	---