

Modulo BNC 2 moduli Collegamento crimpato



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco puro brillante	5630 03	1/5	49,15	01	4010337460251
 nero opaco	5630 10	1/5	49,15	01	4010337460268

Dati tecnici

Impedenza d'onda:	50 Ω
Profondità di montaggio:	25 mm

Avvisi

- Non adatto per telaio di montaggio con coperchio a cerniera.
- Solo per fissaggio a viti.
- Attenzione! Osservare lo spazio di montaggio per la spina ed i raggi di curvatura.
- Nel caso di uso con connettori tenere presente quanto segue: Non adatto per l'installazione in canalina e scatola di installazione standard. Si consiglia il collegamento con connettori angolari maschio.
- Utilizzando queste unità a innesto, per i dispositivi collegati c'è un limite di potenza di 15 watt.
- Consiglio di installazione: prese elettroniche Kaiser Montaggio da incasso: Cod. art. Kaiser: 1068-02 Montaggio per parete con intercapedine: Cod. art. Kaiser: 9062-94 Installazione in calcestruzzo: Cod. art. Kaiser: 1268-40