© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Modulo DVI (24+5) Cavo breakout



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco puro brillante	5645 03	1	132,15	01	4010337460763
 nero opaco	5645 10	1	132,15	01	4010337460770

Dati tecnici

Profondità di montaggio - Cavo breakout:	min 58 mm
Lunghezza del cavo breakout:	200 mm

Avvisi

- Solo per fissaggio a viti.
- Attenzione! Osservare lo spazio di montaggio per la spina ed i raggi di curvatura.
- Utilizzando queste unità a innesto, per i dispositivi collegati c'è un limite di potenza di 15 watt.
- Consiglio di installazione:prese elettroniche KaiserMontaggio da incasso: Cod. art. Kaiser:1068-02 Montaggio per parete con intercapedine: Cod. art. Kaiser:9062-94Installazione in calcestruzzo: Cod. art. Kaiser:1268-40