



## Modulo WBT-0710 Cu nextgen™ Capocorda/collegamento a saldare



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco puro brillante	5665 03	1	156,27	01	4010337461456
 nero opaco	5665 10	1	156,27	01	4010337461463

### Dati tecnici

Sezione dei conduttori

- Massimo: 1 x 10 mm<sup>2</sup> (7 AWG)
- minimo: 1 x 4 mm<sup>2</sup> (11 AWG)

### Avvisi

- Non adatto per telaio di montaggio con coperchio a cerniera.
- Solo per fissaggio a viti.
- Attenzione! Osservare lo spazio di montaggio per la spina ed i raggi di curvatura.
- Utilizzando queste unità a innesto, per i dispositivi collegati c'è un limite di potenza di 15 watt.
- Consiglio di installazione: prese elettroniche KaiserMontaggio da incasso: Cod. art. Kaiser:1068-02 Montaggio per parete con intercapedine: Cod. art. Kaiser:9062-94 Installazione in calcestruzzo: Cod. art. Kaiser:1268-40