

Modulo USB 3.0 tipo A e connettore mini-jack 3,5 mm Connettore, USB, cavo breakout, connettore

Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco puro brillante	5686 03	1	61,12	01	4010337462125
 nero opaco	5686 10	1	61,12	01	4010337462132

Dati tecnici

Profondità di montaggio

- Connettore: min 20 mm
- Cavo breakout: min 46 mm

Lunghezza del cavo breakout: 200 mm

Avvisi

- Solo per fissaggio a viti.
- Attenzione! Osservare lo spazio di montaggio per la spina ed i raggi di curvatura.
- Nel caso di uso con connettori tenere presente quanto segue: Non adatto per l'installazione in canalina e scatola di installazione standard. Si consiglia il collegamento con connettori angolari maschio.
- Utilizzando queste unità a innesto, per i dispositivi collegati c'è un limite di potenza di 15 watt.
- Consiglio di installazione: prese elettroniche KaiserMontaggio da incasso: Cod. art. Kaiser:1068-02 Montaggio per parete con intercapedine: Cod. art. Kaiser:9062-94 Installazione in calcestruzzo: Cod. art. Kaiser:1268-40