
GIRA Scheda dati

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

Modulo interruttore a bilanciere 10 AX 250 V~



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 Deviatore universale	0106 00	-	-	-	4010337106005
 Invertitore	0107 00	-	-	-	4010337107002
 Interruttore a 2 poli	0102 00	-	-	-	4010337102007

Dati tecnici

Profondità di montaggio:	28 mm
Sezione dei conduttori - per conduttori rigidi e flessibili fino a:	 2,5mm²
Potenza nominale - LEDi/CFLi:	 100 W

Avvisi

- Collegabile anche illuminabile.
- Soggetto a disponibilità.

Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Italia con aggiornamento prezzi 11/25.