


Modulo interruttore di controllo a bilanciere 10 AX 250 V~ con elemento lampada fluorescente 230 V~

Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 Deviatore universale	0116 00	-	-	-	4010337116004
 Interruttore a 2 poli	0112 00	-	-	-	4010337112006

Dati tecnici

Profondità di montaggio:	28 mm
Sezione dei conduttori - per conduttori rigidi e flessibili fino a:	2,5mm ²
Potenza nominale - LEDi/CFLi:	100 W

Avvisi

- Collegabile anche illuminabile.