


Interruttore di controllo a bilanciere 10 AX 250 V~ con campo per targhetta Interruttore a 2 poli



| Specifica | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN |
|--|-----------|----|-----------------------|----|---------------|
|  grigio | 0112 30 | - | - | - | 4010337112303 |

Caratteristiche

- Con elemento lampada fluorescente.

Dati tecnici

Sezione dei conduttori
- per conduttori rigidi e flessibili fino a: 2,5mm²

Potenza nominale
- LEDi/CFLi: 100 W

Avvisi

- Collegabile anche illuminabile.
- Soggetto a disponibilità.

Contenuto della fornitura

- Targhetta con scritta "Riscaldamento On/Off", "VERWARMING AAN/UIT" in dotazione.
- Passacavo a due moduli (passacavo gemellato) in dotazione.
- L'elemento lampada fluorescente 230 V~ 1,5 mA è in dotazione.