

## Interruttore di controllo a bilanciere 10 AX 250 V~ con campo per targhetta Deviatore universale



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
grigio	0116 30	-	-	-	4010337116301

### Caratteristiche

- Con elemento lampada fluorescente.

### Dati tecnici

Sezione dei conduttori	
- per conduttori rigidi e flessibili fino a:	2,5mm <sup>2</sup>
Potenza nominale	
- LEDi/CFLi:	100 W

### Avvisi

- Collegabile anche illuminabile.
- Soggetto a disponibilità.

### Contenuto della fornitura

- Targhetta delle diciture "Riscaldamento On/Off", "VERWARMING AAN UIT" in dotazione.
- Passacavo a due moduli (passacavo gemellato) in dotazione.
- L'elemento lampada fluorescente 230 V~ 1,5 mA è in dotazione.