

## Scatola vuota da pavimento da incasso con coperchio a cerniera



| Specifica   | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN           |
|---|-----------|----|-----------------------|----|---------------|
|  alluminio pressofuso            | 0118 00   | 1  | 218,45                | 17 | 4010337041252 |
|  effetto in acciaio inox opaco | 0118 20   | 1  | 445,15                | 17 | 4010337118206 |

### Caratteristiche

- Scatola vuota da pavimento per il montaggio di apparecchi da incasso con fissaggio ad anello di supporto per i settori di installazione e di comunicazione (ad es. prese, prese con piastra piena, scatole di collegamento TAE ecc.).
- Per unità complete, le scatole possono essere allineate da tutti i lati con graffe di collegamento sul lato posteriore.

### Dati tecnici

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Grado di protezione:             | IP41                      |
| Dimensioni                       |                           |
| - Alluminio pressofuso:          | L 112 x H 112 x P 61,5 mm |
| - effetto in acciaio inox opaco: | L 112 x H 112 x P 63,9 mm |

### Avvisi

- Per il montaggio a pavimento è necessario assicurare lo scarico dell'eventuale acqua penetrata mediante l'apertura prefustellata nella parte inferiore.