

Pulsante 10 A 250 V~ con bilanciere diritto e finestra di controllo Commutatore a 1 polo

Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco puro	0120 66	-	-	-	4010337120667
 antracite	0120 67	-	-	-	4010337120674
 color alluminio (verniciato)	0120 65	-	-	-	4010337120650

Dati tecnici

Profondità di montaggio: 28 mm

Sezione dei conduttori
- per conduttori rigidi e flessibili fino a: 2,5mm²

Avvisi

- Con guida dell'operatore in rilievo.
- Protezione antifurto mediante elemento di fissaggio avvitabile opzionalmente. In questo modo non è necessario fissare la placca con tasselli.
- Adatto per gli interruttori a pulsante grazie alla posizione verticale del bilanciere.
- Collegabile anche illuminabile.
- Soggetto a disponibilità.