

Interruttore a pulsante 10 AX 250 V~ con bilanciante 2 moduli Doppio interruttore



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco puro	0125 66	-	-	-	4010337125662
 antracite	0125 67	-	-	-	4010337125679
 color alluminio (verniciato)	0125 65	-	-	-	4010337125655

Dati tecnici

Profondità di montaggio

- 0125 ...	25 mm
- 0128 ...	28 mm

Sezione dei conduttori

- per conduttori rigidi e flessibili fino a:	2,5mm²
--	--------

Potenza nominale

- LEDi/CFLi:	100 W
--------------	-------

Avvisi

- Con guida dell'operatore in rilievo.
- Protezione antifurto mediante elemento di fissaggio avvitabile opzionalmente. In questo modo non è necessario fissare la placca con tasselli.
- Soggetto a disponibilità.
- Articolo successivo: 3125 00 + 3495 xxDisponibile a partire da 08/2024.