

Interruttore a pulsante 10 AX 250 V~ con bilanciere 2 moduli Doppio interruttore

Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
bianco puro	0125 66	-	-	-	4010337125662
antracite	0125 67	-	-	-	4010337125679
color alluminio	0125 65	-	-	-	4010337125655

Dati tecnici

Profondità di montaggio

- 0125 ...: 25 mm
- 0128 ...: 28 mm

Sezione dei conduttori

- per conduttori rigidi e flessibili fino a: 2,5mm²

Potenza nominale

- LEDi/CFLi: 100 W

Avvisi

- Con guida dell'operatore in rilievo.
- Protezione antifurto mediante tassello avvitabile opzionalmente. In questo modo non è necessario fissare la placca con tasselli.
- Soggetto a disponibilità.
- Articolo successivo: 3125 00 + 3495 xxDisponibile a partire da 08/2024.