




Interruttore a pulsante 10 AX 250 V~ con bilanciere 2 moduli Interruttore deviatore 2 moduli



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco puro	0128 66	-	-	-	4010337128663
 antracite	0128 67	-	-	-	4010337128670
 color alluminio	0128 65	-	-	-	4010337128656

Dati tecnici

Profondità di montaggio

- 0125 ...: 25 mm
- 0128 ...: 28 mm

Sezione dei conduttori

- per conduttori rigidi e flessibili fino a: 2,5mm²

Potenza nominale

- LEDi/CFLi: 100 W

Avvisi

- Con guida dell'operatore in rilievo.
- Protezione antifurto mediante elemento di fissaggio avvitabile opzionalmente. In questo modo non è necessario fissare la placca con tasselli.
- Soggetto a disponibilità.
- Articolo successivo: 3128 00 + 3495 xxDisponibile a partire da 08/2024.