GIRA Scheda dati

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

Interruttore a pulsante 10 AX 250 V~ con bilanciere 2 moduli Interruttore deviatore 2 moduli



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
bianco puro	0128 66	-	-	-	4010337128663
antracite (verniciato)	0128 67	-	-	-	4010337128670
color alluminio (verniciato)	0128 65	-	-	-	4010337128656

Dati tecnici

Profondità di montaggio
- 0125 ..: 25 mm
- 0128 ..: 28 mm

Sezione dei conduttori
- per conduttori rigidi e flessibili fino a: 2,5mm²

Potenza nominale
- LEDi/CFLi: 100 W

Avvisi

- Con guida dell'operatore in rilievo.
- Protezione antifurto mediante elemento di fissaggio avvitabile opzionalmente. In questo modo non è necessario fissare la placca con tasselli.
- Soggetto a disponibilità.
- Articolo successivo: 3128 00 + 3495 xxDisponibile a partire da 08/2024.

Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Italia con aggiornamento prezzi 11/26.