



## Pulsante 10 A 250 V~ con bilanciere diritto Commutatore a 1 polo



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco puro	0130 66	-	-	-	4010337130666
 antracite	0130 67	-	-	-	4010337130673
 color alluminio	0130 65	-	-	-	4010337130659

### Dati tecnici

Profondità di montaggio: 28 mm

Sezione dei conduttori  
- per conduttori rigidi e flessibili fino a: 2,5mm<sup>2</sup>

### Avvisi

- Con guida dell'operatore in rilievo.
- Protezione antifurto mediante elemento di fissaggio avvitabile opzionalmente. In questo modo non è necessario fissare la placca con tasselli.
- Adatto per gli interruttori a pulsante grazie alla posizione verticale del bilanciere.
- Soggetto a disponibilità.