







## Pulsante a corsa breve 0,5 A 42 V~ con bilanciere Contatto di chiusura a 1 polo



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco crema brillante	0138 01	-	-	-	4010337138013
 bianco puro brillante	0138 03	1/5	20,76	01	4010337138037
 bianco puro satinato	0138 27	-	-	-	4010337138273
 antracite	0138 28	-	-	-	4010337138280
 color alluminio	0138 26	-	-	-	4010337138266
 nero opaco	0138 005	-	-	-	4010337037262

### Caratteristiche

- Con morsetti a vite.

### Dati tecnici

Profondità di montaggio: 11 mm

## Avvisi

- Per fissaggio con morsetti e tasselli.

---