



## Modulo interruttore e pulsante a bilanciere 10 A 250 V~



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 Interruttore/pulsante deviatore	0139 00	-	-	-	4010337022725

### Caratteristiche

- Interruttore e pulsante a bilanciere in cui il bilanciere sinistro svolge la funzione di interruttore e quello destro di pulsante.
- Per comandare e controllare i colori della luce di orientamento a LED.
- Per il comando manuale di rilevatori di movimento.
- Per il comando di apparecchi derivati di regolazione luce.
- Per comandare l'illuminazione accesa.

### Dati tecnici

Profondità di montaggio:	32 mm
Sezione dei conduttori - per conduttori rigidi e flessibili fino a:	2,5mm <sup>2</sup>
Potenza nominale - LEDi/CFLi:	100 W

### Avvisi

- Soggetto a disponibilità.