


Pulsante a bilanciere 10 A 250 V~ Pulsante doppio



| Specifica | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN |
|--|-----------|------|-----------------------|----|---------------|
|  grigio | 0155 30 | 1/10 | 36,12 | 14 | 4010337155300 |

Caratteristiche

- Possibilità di utilizzo di materiale conduttore rigido e flessibile.
- Protezione dall'acqua sopra intonaco IP44

Dati tecnici

- Sezione dei conduttori
- per conduttori rigidi e flessibili fino a: 2,5mm²

Avvisi

- Soggetto a disponibilità.