



## Modulo interruttore a bilanciere veneziana 10 A 250 V~



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
	0159 00	-	-	-	4010337159001

### Caratteristiche

- Con blocco contro l'accensione da due punti.
- Bloccaggio elettrico e meccanico.

### Dati tecnici

Profondità di montaggio:	28 mm
Sezione dei conduttori - per conduttori rigidi e flessibili fino a:	2,5mm <sup>2</sup>
Potenza nominale - LEDi/CFLi:	100 W

### Avvisi

- Come apparecchio derivato adatto per modulo controllo veneziana con ingresso per apparecchio derivato.
- Soggetto a disponibilità.