




Combinazione interruttore a bilanciere/presa SCHUKO 16 A 250 V~ con piastra piena Standard 55, doppio interruttore

Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco crema brillante	0175 01	1/10	51,46	01	4010337175018
 bianco puro brillante	0175 03	1	51,46	01	4010337175032
 bianco puro satinato	0175 04	-	-	-	4010337175049

Caratteristiche

- Con morsetti a vite.

Dati tecnici

Profondità di montaggio: 30 mm

Sezione dei conduttori
- per conduttori fino a: 2,5mm²

Avvisi

- Non infrangibile.
- Adatta per ogni normale scatola di installazione disponibile in commercio.