

Modulo dimmer LED con interruttore a manopola



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
	0300 00	1/5	41,60	02	4010337300007

Caratteristiche

- Comutazione e regolazione della luce di lampade a incandescenza, lampade alogene AT e lampade a LED AT regolabili con ritardo di fase.
- Protezione da cortocircuito con fusibile per correnti deboli.
- Con morsetti a vite.

Dati tecnici

Tensione nominale:	230 V AC, 50 Hz
Potenza di collegamento a 25 °C	
- Lampade LED AT (ritardo di fase):	tip. 3 fino a 40 W
- Lampade a incandescenza:	da 20 a 200 W
- Lampade alogene AT:	da 20 a 200 W
Profondità di montaggio:	32 mm
Temperatura ambiente:	da -5 °C a +45 °C

Avvisi

- In caso di temperatura ambiente superiore a 25°C, ridurre il carico collegato.