








**Presa doppia SCHUKO 16 A 250 V~ con maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) e piastra piena per scatola di installazione da incasso 1 modulo Morsetti a innesto**



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco crema brillante	0783 01	1/10	22,89	01	4010337783015
 bianco puro brillante	0783 03	1/10	22,89	01	4010337783039
 bianco puro satinato	0783 27	1	22,89	01	4010337783275
 antracite	0783 28	1	25,60	11	4010337783282
 color alluminio	0783 26	1/10	29,72	11	4010337783268
 nero opaco	0783 005	1	29,72	11	4010337037507
 grigio opaco	0783 015	1/10	29,72	11	4010337081876

## Dati tecnici

Profondità di montaggio:	25 mm
Sezione dei conduttori - per conduttori da:	da 1,5 mm <sup>2</sup> a 2,5 mm <sup>2</sup>
Temperatura ambiente - maggiore protezione contro i contatti accidentali:	da 0 °C a +45 °C

## Avvisi

- Adatta per ogni normale scatola di installazione disponibile in commercio.
  - Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma DIN VDE 0620-1.
-