

Placca Gira E2 con campo per targhetta bianco puro satinato

Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
1 modulo	1091 22	1/10	11,87	01	4010337084037
2x orizzontali	1092 22	1/10	18,86	01	4010337084082
2 moduli verticali	1102 22	1/10	18,86	01	4010337089131
3 moduli orizzontali	1093 22	1/5	31,76	01	4010337084167
3 moduli verticali	1103 22	1/5	31,76	01	4010337084204
4 moduli orizzontali	1094 22	1/5	47,79	01	4010337084242
4 moduli verticali	1114 22	1/5	47,79	01	4010337084280
5 moduli orizzontali	1095 22	1/5	68,47	01	4010337084365
5 moduli verticali	1115 22	1/5	68,47	01	4010337084327

Caratteristiche

- Infrangibile.
- Impermeabile alla micronebbia.
- Placca con finestra trasparente per scrivere sui moduli.
- Particolarmente adatta per impianti in cui occorre contrassegnare e documentare l'installazione elettrica, ad esempio enti amministrativi, esercizi commerciali, aeroporti, aziende e ospedali.
- Plastica: materiale termoplastico privo di alogenzi, resistente agli urti e infrangibile

Avvisi

- Non utilizzabile con: Set di guarnizioni IP44, scatola sopra intonaco montaggio piatta, scatola sopra intonaco.
-