© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

Videocitofoni interno IP con WLAN



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 vetro bianco	1237 12	1	820,29	30	4010337125730
 vetro nero	1237 05	1	820,29	30	4010337125747

Caratteristiche

- Adatto per sistemi di citofonia IP.
- Citofono interno per sistema di citofonia IP Gira.
- Citofono interno con client SIP.
- Citofono interno per gateway IP SdC.
- Unità completamente premontata con display a colori HD da 17,78 cm (7").
- Comoda funzione vivavoce.
- Vetro frontale a tutta superficie con funzionalità touch.
- Angolazione estremamente ampia da tutte le direzioni.
- Ingresso a potenziale zero per il collegamento di un pulsante di chiamata al piano.
- Montaggio a parete in presa per due apparecchi.
- Interfaccia WLAN.

Dati tecnici

Alimentazione di tensione:	Classe di potenza 0 PoE PoE: standard PoE PoE 48 V DC: IEEE 802.3af
Potenza assorbita	
- Massimo:	8 W
- Tipico:	4 W
Collegamento di rete:	RJ45
Collegamento alimentazione di tensione:	Morsetto a innesto a 2 poli
Collegamento pulsante di chiamata al piano:	Morsetto a innesto a 2 poli
Display diagonale:	17,78 cm (= 7")
Numero di colori:	16,7 M

Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Italia con aggiornamento prezzi 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

Risoluzione:	800 x 1280 px. 216 ppi
Temperatura ambiente:	da +5 °C a +40 °C
Grado di protezione:	IP3XD
Standard WLAN:	IEEE 802.11b/g/n/ac 2,4GHz + 5 GHz
Dimensioni:	L 181 x H 114 x P 15 mm (altezza di montaggio)