

## Videocitofoni interno IP senza WLAN



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 vetro bianco	1238 12	1	699,00	30	4010337125754
 vetro nero	1238 05	1	699,00	30	4010337125761

## Caratteristiche

- Citofono interno per sistema di citofonia IP Gira.
- Citofono interno con client SIP.
- Citofono interno per gateway IP SdC.
- Unità completamente premontata con display a colori HD da 17,78 cm (7").
- Comoda funzione vivavoce.
- Vetro frontale a tutta superficie con funzionalità touch.
- Angolazione estremamente ampia da tutte le direzioni.
- Ingresso a potenziale zero per il collegamento di un pulsante di chiamata al piano.
- Montaggio a parete in presa per due apparecchi.
- Interfaccia WLAN.

## Dati tecnici

Alimentazione di tensione:	Classe di potenza 0 PoE PoE: standard PoE PoE 48 V DC: IEEE 802.3af
Potenza assorbita	
- Massimo:	8 W
- Tipico:	4 W
Collegamento di rete:	RJ45
Collegamento alimentazione di tensione:	Morsetto a innesto a 2 poli
Collegamento pulsante di chiamata al piano:	Morsetto a innesto a 2 poli
Display diagonale:	17,78 cm (= 7")
Numero di colori:	16,7 M
Risoluzione:	800 x 1280 px. 216 ppi

Temperatura ambiente:	da +5 °C a +40 °C
Grado di protezione:	IP3XD
Standard WLAN:	IEEE 802.11b/g/n/ac 2,4GHz + 5 GHz
Dimensioni:	L 181 x H 114 x P 15 mm (altezza di montaggio)

---