


## Pulsante di chiamata 3 moduli per citofono esterno TX\_44



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 Per tutti i programmi	1263 00	1	177,79	18	4010337263005

### Caratteristiche

- Montaggio in una normale scatola di installazione da incasso.
- Adatta alle placche del programma di interruttori Gira TX\_44.
- Struttura modulare, per cui montaggio ed espandibilità semplici.
- Trasmissione del segnale e alimentazione dei componenti audio e video mediante bus bifilare a prova di scambio delle polarità e di cortocircuito.
- Espansione del citofono esterno con ulteriori tasti di chiamata (ad un citofono esterno si possono collegare fino a 14 pulsanti di chiamata).
- Illuminazione di colore bianco del tasto di chiamata in tecnologia a LED. Grazie alla tecnologia LED, non richiedente manutenzione e a basso consumo energetico, si ottiene una illuminazione uniforme e ben visibile del tasto di chiamata.
- Copertura del tasto di chiamata di plastica infrangibile impermeabile agli spruzzi d'acqua.
- Targhetta sostituibile senza utensili e senza smontare la placca.
- Scritte professionali mediante il servizio per targhette Gira [www.beschriftung.gira.deo](http://www.beschriftung.gira.deo) il software per targhette Gira.

### Dati tecnici

Collegamento cavo di collegamento:	2 strisce di prese
Grado di protezione:	IP44
Alimentazione di tensione:	Mediante cavo di collegamento
Temperatura ambiente:	da -25 °C a +70 °C
Profondità di montaggio:	30 mm
Dimensioni	
- Targhette del nome:	L 62 x H 18 mm

## Avvisi

- I tasti di chiamata non necessari possono essere coperti con la copertura del tasto di chiamata per pulsante di chiamata 3 moduli.

---