© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

Centralina di controllo video



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 AMG	1288 00	1	362,14	10	4010337288008

Caratteristiche

- Centralina di comando per l’alimentazione dei componenti audio e video del bus di citofonia Gira.
- Alimentazione del bus bifilare protetto dall’inversione di polarità e a prova di cortocircuito per l’utilizzo di componenti video, come la videocamera a colori e il display a colori TFT.
- Dalla centralina di comando Video possono essere alimentati massimo 2 citofoni esterni con videocamera a colori e 28 citofoni interni con display TFT a colori.
- Complessivamente la centralina di comando Video può comandare fino a 15 videocamere a colori (5 citofoni esterni Video e 10 gateway videocamera SdC), di cui due citofoni esterni con videocamera a colori possono essere alimentati elettricamente dalla centralina di comando Video. Le altre videocamere a colori devono essere utilizzate ognuna con una propria alimentazione di tensione per sistema di citofonia.
- Riconoscimento elettronico con autoripristino del cortocircuito e del sovraccarico delle tensioni di esercizio e del collegamento bus.
- Tasti per la programmazione del sistema e dell'apriporta.
- Indicazioni dello stato a LED per funzionamento, sovraccarico, programmazione del sistema e programmazione dell'apriporta.
- Uscita 12 V AC per l’alimentazione di tensione di un normale apriporta.
- Uscita relè per il comando di un apriporta con alimentazione di tensione dedicata.
- Tempo di intervento dell’apriporta impostabile da 1 a 10 s.

Dati tecnici

Tensione nominale	
- Primario:	230 V AC, 50 Hz
- Secondario:	SELV 26 DC V ± 2 V
Corrente nominale secondaria	
- Carico permanente:	700 mA con carico permanente
- Carico di picco:	Carico di picco 1,15 A (max 5 s)
- Disinserimento per sovraccarico:	Interruttore di sovraccarico a partire da 900 mA
Sezione dei conduttori:	0,6 mm - 2,5 mm²
Uscita apriporta:	12 V AC, max 1,1 A/ED 25%
Uscita relè:	250 V AC, 2 A
Lunghezza della linea dalla videocameraal display TFT più lontano	
- Senza amplificatore video:	max 150 m

Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Italia con aggiornamento prezzi 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

- Con amplificatore video:	max 300 m
Lunghezza totale della linea nel mero servizio audio:	max 700 m
Temperatura ambiente:	da -5 °C a +45 °C

Avvisi

- La centralina di comando Video è prevista per il montaggio nella sottodistribuzione, non per comuni distributori sopra intonaco.
- Se la topologia del cablaggio video è di tipo derivato, è necessario anche il distributore video.
- Con la centralina di comando è possibile realizzare impianti di citofonia con fino a 70 utenze audio (ad es. 1 altoparlante da incasso, 5 moduli di ampliamento per altoparlante da incasso, 68 citofoni interni sopra intonaco).

Dimensioni

Unità di larghezza (TE):	8
