


Alimentazione di tensione 24 V DC 300 mA



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 AMG	1296 00	1	96,72	18	4010337296003

Caratteristiche

- Alimentazione di tensione 24 V DC per l'alimentazione esterna del server Gira One.

Dati tecnici

Tensione nominale	
- Primario:	230 V AC, 50/60 Hz
Tensione nominale secondaria	
- Secondario:	24 V DC
Corrente nominale secondaria:	0,3 A
Salvataggio:	Fusibile per correnti deboli 250 V, T 125 mA
Temperatura ambiente:	da -5 °C a +40 °C
Grado di protezione:	IP 20

Dimensioni

Unità di larghezza (TE):	4
--------------------------	---