

## Colonna energetica Gira con elemento luminoso e 3 unità vuote altezza 769 mm senza moduli



| Specifica                                                                                                        | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|-----------------------|----|---------------|
|  antracite (verniciato)         | 1349 28   | 1  | 706,95                | 17 | 4010337349280 |
|  color alluminio (verniciato) | 1349 26   | 1  | 756,63                | 17 | 4010337349266 |

Colonna energetica Gira e colonne luminose con e senza elementi luminosi per l'esterno. Le colonne sono di alluminio verniciato a polvere. Anche le basi delle colonne fino a 1400 mm sono di alluminio verniciato a polvere. Le basi delle colonne a partire da 1400 mm sono di acciaio verniciato a polvere. Rispettivamente in colore antracite secondo lo standard GSB. La superficie è resistente alle intemperie e alla radiazione UV, è antigraffio e insensibile allo sporco.

### Caratteristiche

- Colonna energetica Gira liberamente equipaggiabile con 3 unità vuote ed elemento luminoso.
- L'elemento luminoso è costituito da un riflettore in alluminio e da una lastra di vetro acrilico resistente agli urti.
- Emissione posteriore della luce per l'illuminazione di orientamento.
- Le tre unità vuote possono essere dotate singolarmente a cura del cliente di moduli di apparecchio del programma TX\_44 o di System 55.

### Dati tecnici

|                                                          |                         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| Grado di protezione (coperchio dell'apparecchio chiuso): | IP44                    |
| Dimensioni                                               |                         |
| - Base:                                                  | L 229 x H 10 x P 155 mm |
| - Colonna:                                               | L 142 x H 769 x P 75 mm |

## Avvisi

- Nelle colonne fino a 1400 mm di altezza fissaggio su base di pietra o di calcestruzzo con manicotto di terra opzionale.
- Nelle colonne a partire da 1400 mm di altezza fissaggio solo con 3 tasselli per carichi pesanti su pietra o calcestruzzo.
- Suggerimento: montare un salvavita a monte dell'apparecchio.
- Fissaggio a 1 tassello.
- È possibile utilizzare lampadine con filettatura E27 delle classi di efficienza energetica da A++ fino a E.

---

## Contenuto della fornitura

- La placca 3 moduli TX\_44 è in dotazione.
  - Il materiale di fissaggio è in dotazione.
  - Le lampadine non sono in dotazione.
-