

Attuatore veneziana 4 canali DC 24 V con azionamento manuale per KNX



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 AMG	2154 00	1	298,00	26	4010337082248

Attuatori veneziana con accoppiamento bus integrato, azionamento manuale e indicazione dello stato per ogni uscita. Per comandare veneziane, tapparelle, tende avvolgibili, sportelli di ventilazione elettriche o tendaggi simili.

Caratteristiche

- Posizione della tenda raggiungibile direttamente.
- Posizione delle lamelle raggiungibile direttamente.
- Comportamento per assenza e ritorno della tensione del bus impostabile.
- Tempi di corsa parametrizzabili a parte con prolungamento del tempo per corse nella posizione finale superiore.
- Controllo centrale di tutte le uscite veneziana possibile.
- Segnale di risposta della posizione della tenda o delle lamelle.
- I segnali di risposta possono essere ritardati dopo il ritorno della tensione del bus.
- Attribuzione di fino a cinque funzioni di sicurezza diverse (tre allarmi vento, un allarme pioggia, un allarme gelo), a scelta con sorveglianza ciclica.
- Funzione di posizione forzata realizzabile per ogni uscita veneziana.
- Integrazione in scene possibile, si possono parametrizzare max. otto scene interne per canale.
- Funzione di memoria per scene luce.
- Funzione di protezione solare con posizioni fisse e variabili della tenda e delle lamine attivabile.
- Protezione solare ampliata con piena funzionalità di controllo.
- Integrazione nella gestione della temperatura dell'edificio possibile.
- Interdizione di singole uscite manualmente o mediante bus.
- Funzioni di risposta ciclica attiva o passiva (oggetto leggibile).
- Modalità cantiere: uscite azionabili manualmente senza tensione del bus solo con la tensione di esercizio.
- Per bassa tensione DC 12 - 48 V.
- Comando indipendente delle quattro uscite veneziana.

Dati tecnici

Supporto KNX:	TP256
Collegamenti	
- KNX:	morsetto di collegamento e di derivazione
- Carico:	Morsetti a vite

Tensione nominale:	da 12 a 48 V DC
Tensione di commutazione DC:	da 12 a 48 V DC
Potere di commutazione	
- 12/24 V DC:	6 A
- 48 V DC:	3 A
Sezione dei conduttori:	max 4 mm ²

Avvisi

- Montaggio su guida DIN.
-

Contenuto della fornitura

- Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.
-

Dimensioni

Unità di larghezza (TE): 4
