

## Attuatore veneziana 4 canali DC 24 V con azionamento manuale per KNX



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 AMG	2154 00	1	298,00	26	4010337082248

Attuatori veneziana con accoppiamento bus integrato, azionamento manuale e indicazione dello stato per ogni uscita. Per comandare veneziane, tapparelle, tende avvolgibili, sportelli di ventilazione elettriche o tendaggi simili.

### Caratteristiche

- Posizione della tenda raggiungibile direttamente.
- Posizione delle lamelle raggiungibile direttamente.
- Comportamento per assenza e ritorno della tensione del bus impostabile.
- Tempi di corsa parametrizzabili a parte con prolungamento del tempo per corse nella posizione finale superiore.
- Comando centrale di tutte le uscite veneziana possibile.
- Segnale di risposta della posizione della tenda o delle lamelle.
- I segnali di risposta possono essere ritardati dopo il ritorno della tensione del bus.
- Attribuzione di fino a cinque funzioni di sicurezza diverse (tre allarmi vento, un allarme pioggia, un allarme gelo), a scelta con sorveglianza ciclica.
- Funzione di posizione forzata realizzabile per ogni uscita veneziana.
- Integrazione in scene possibile, si possono parametrizzare max. otto scene interne per canale.
- Funzione di memoria per scene luce.
- Funzione di protezione solare con posizioni fisse e variabili della tenda e delle lamine attivabile.
- Protezione solare ampliata con piena funzionalità di controllo.
- Integrazione nella gestione della temperatura dell'edificio possibile.
- Interdizione di singole uscite manualmente o mediante bus.
- Funzioni di risposta ciclica attiva o passiva (oggetto leggibile).
- Modalità cantiere: uscite azionabili manualmente senza tensione del bus solo con la tensione di esercizio.
- Per bassa tensione DC 12 - 48 V.
- Comando indipendente delle quattro uscite veneziana.

### Dati tecnici

Supporto KNX: TP256

#### Collegamenti

- KNX: morsetto di collegamento e di derivazione
- Carico: Morsetti a vite

---

Tensione nominale:	da DC 12 a 48 V
Tensione di commutazione DC:	da DC 12 a 48 V
Potere di commutazione	
- DC 12/24 V:	6 A
- DC 48 V:	3 A
Sezione dei conduttori:	max 4 mm <sup>2</sup>

---

## Avvisi

- Montaggio su guida DIN.
- 

## Contenuto della fornitura

- Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.
- 

## Dimensioni

---

Unità di larghezza (TE):	4
--------------------------	---

---