GIRA Scheda dati

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

Altoparlante radio IP da incasso



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
bianco crema brillante	2282 01	1	29,72	03	4010337076230
bianco puro brillante	2282 03	1	29,72	03	4010337076247
bianco puro satinato	2282 27	1	29,72	03	4010337076254
antracite	2282 28	1	32,00	03	4010337076261
color alluminio (verniciato)	2282 26	1	34,86	03	4010337076162
nero opaco (verniciato)	2282 005	1	34,86	03	4010337037286
grigio opaco (verniciato)	2282 015	1	34,86	03	4010337083931
acciaio inox	2282 600	1	40,00	03	4010337032861
aspetto in vetro nero	2282 05	1	40,00	03	4010337889182

Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Italia con aggiornamento prezzi 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

Caratteristiche

- Altoparlante da collegare alla radio da incasso Gira.

Dati tecnici

Profondità di montaggio:	32 mm
Sezione dei conduttori - Collegamento altoparlante/AUX:	1,5mm²
Impedenza:	8 Ω
Temperatura ambiente:	da -5 °C a +50 °C

Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Italia con aggiornamento prezzi 11/26.