GIRA Scheda dati

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

Luce di orientamento a LED 230 V~ bianco System 55



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco caldo	2364 00	1	109,55	02	4010337121749

Caratteristiche

- Luce di orientamento a LED da utilizzare a scopo privato e commerciale.
- La luce di orientamento serve, ad esempio, ad illuminare gradini o da punto di orientamento in ambienti bui.
- La luminosità della lampada può essere regolata sul valore desiderato.
- Nella copertura si può applicare una pellicola su cui si può apportare una scritta.
- Per contrassegnare ambienti e percorsi si possono applicare pittogrammi.

Dati tecnici

Tensione nominale:	230 V AC, 50 Hz
Potenza assorbita:	1,7 W/8,5 VA
Range di luminosità:	3 ... 100 %
Numero di LED:	4
Temperatura di colore - Bianco:	Circa 5000 K
Profondità di montaggio:	30 mm
Temperatura ambiente:	da 0 °C a +40 °C

Avvisi

- Scritte professionali mediante il servizio per targhette Gira www.beschriftung.gira.de.

Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Italia con aggiornamento prezzi 11/26.