
© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

**Modulo scatola di collegamento rete cat.6A, 1 canale Tecnica a morsetti mordenti**



| Specifica | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 2451 00 | 1 | 33,84 | 01 | 4010337881780 |

**Caratteristiche**

- Scatola di collegamento rete schermata cat.$6_A$ con una presa RJ45 (8) per velocità di trasmissione dati Ethernet fino a 10 Gbit secondo IEEE 802.3an.
- Uscita inclinata a 45° per il montaggio in canale portautenze, serbatoio a pavimento e da incasso.
- Passacavo possibile da tutte le direzioni a passi di 8 x 45°.

**Dati tecnici**

| | |
|---|---|
| Profondità di montaggio: | 33 mm |

**Avvisi**

- Solo per fissaggio a viti.

Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Italia con aggiornamento prezzi 11/26.