

**Salvavita 30 mA**

Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
bianco crema brillante	2664 01	1	167,90	03	4010337011897
bianco puro brillante	2664 03	1	167,90	03	4010337011903
bianco puro satinato	2664 27	1	167,90	03	4010337011910
antracite	2664 28	1	168,58	03	4010337011927
color alluminio	2664 26	1	170,28	03	4010337011934
nero opaco	2664 005	1	170,28	03	4010337037064
grigio opaco	2664 015	1	170,28	03	4010337085232

**Caratteristiche**

- Il salvavita è un dispositivo di protezione fisso con intervento differenziale indipendente dalla tensione conforme alla VDE 0664.
- Il principio di funzionamento corrisponde a quello di un salvavita.

## Dati tecnici

Tensione nominale:	230 V AC, 50/60 Hz
Corrente nominale:	16 A
Corrente di guasto nominale:	30 mA
Profondità di montaggio:	32 mm
Sezione dei conduttori - per conduttori da:	da 1,5 mm <sup>2</sup> a 2,5 mm <sup>2</sup>
Temperatura ambiente:	da -25 °C a +40 °C

---

## Avvisi

- Utilizzo: Canali portautenze, a monte di prese o nella colonna energetica Gira.
  - Montaggio in una scatola di installazione profonda.
-