GIRA Scheda dati

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

Interruttore di controllo a bilanciere British Standard (BS EN 60669-1) 20 AX 250 V~con bilanciere Interruttore a 2 poli



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
bianco crema brillante	2834 01	1/10	49,03	29	4010337078814
bianco puro brillante	2834 03	1/10	49,03	29	4010337078821
antracite	2834 28	1/10	49,56	29	4010337078845
color alluminio (verniciato)	2834 26	1/10	52,81	29	4010337078838
nero opaco (verniciato)	2834 005	1/10	52,81	29	4010337038573
grigio opaco (verniciato)	2834 015	1/10	52,81	29	4010337087137
acciaio inox	2834 600	1/10	60,32	29	4010337022305

Dati tecnici

Profondità di montaggio:	24 mm
Sezione dei conduttori - per conduttori fino a:	2 x 4 mm² o1 x 6 mm²

Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Italia con aggiornamento prezzi 11/25.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

Avvisi

- Solo per fissaggio a viti.
- BS EN 60669-1.
