GIRA Scheda dati

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

Interruttore a bilanciere British Standard (BS EN 60669-1) 20 AX 250 V~ con bilanciere Interruttore a 2 poli



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
bianco crema brillante	2836 01	1/10	40,74	29	4010337078944
bianco puro brillante	2836 03	1/10	40,74	29	4010337078951
antracite	2836 28	1/10	41,50	29	4010337078975
color alluminio (verniciato)	2836 26	1/10	44,80	29	4010337078968
nero opaco (verniciato)	2836 005	1/10	44,80	29	4010337038566
grigio opaco (verniciato)	2836 015	1/10	44,80	29	4010337087144
acciaio inox	2836 600	1/10	52,05	29	4010337021933

Dati tecnici

Profondità di montaggio:	24 mm
Sezione dei conduttori - per conduttori fino a:	2 x 4 mm² o1 x 6 mm²

Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Italia con aggiornamento prezzi 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

Avvisi

- Solo per fissaggio a viti.
- BS EN 60669-1.
