# **GIRA** Scheda dati



© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

**Interruttore a bilanciere British Standard (BS EN 60669-1) 20 AX 250 V~ con bilanciere Interruttore a 2 poli**



| Specifica | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| bianco crema brillante | 2836 01 | 1/10 | 40,74 | 29 | 4010337078944 |
| bianco puro brillante | 2836 03 | 1/10 | 40,74 | 29 | 4010337078951 |
| antracite | 2836 28 | 1/10 | 41,50 | 29 | 4010337078975 |
| color alluminio (verniciato) | 2836 26 | 1/10 | 44,80 | 29 | 4010337078968 |
| nero opaco (verniciato) | 2836 005 | 1/10 | 44,80 | 29 | 4010337038566 |
| grigio opaco (verniciato) | 2836 015 | 1/10 | 44,80 | 29 | 4010337087144 |
| acciaio inox | 2836 600 | 1/10 | 52,05 | 29 | 4010337021933 |

**Dati tecnici**

| | |
|---|---|
| Profondità di montaggio: | 24 mm |
| Sezione dei conduttori<br>- per conduttori fino a: | 2 x 4 mm² o1 x 6 mm² |

Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Italia con aggiornamento prezzi 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

**Avvisi**

- Solo per fissaggio a viti.
- BS EN 60669-1.

---