GIRA Scheda dati

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

Pulsante a bilanciere 3 moduli 10 A 250 V~ con bilanciere Contatto di chiusura a 1 polo



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
bianco crema brillante	2844 01	1/10	40,15	29	4010337082033
bianco puro brillante	2844 03	1/10	40,15	29	4010337082040
antracite	2844 28	1/10	43,05	29	4010337082064
color alluminio (verniciato)	2844 26	1/10	47,34	29	4010337082057
nero opaco (verniciato)	2844 005	1/10	47,34	29	4010337037903
grigio opaco (verniciato)	2844 015	1/10	47,34	29	4010337087182
acciaio inox (verniciato)	2844 600	1/10	51,40	29	4010337021957

Dati tecnici

Profondità di montaggio:	25 mm
Sezione dei conduttori - per conduttori fino a:	2,5mm²

Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Italia con aggiornamento prezzi 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

Avvisi

- Solo per fissaggio a viti.
