GIRA Scheda dati

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

UPS per set chiamata di emergenza



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco puro brillante	2918 03	1/5	276,03	34	4010337011767

Caratteristiche

- Gruppo di continuità per il set chiamata di emergenza Gira.
- In caso di abbassamento o di black-out della tensione di ingresso di rete, il carico allacciato continua ad essere alimentato dalla batteria ricaricabile a prova di interruzione.
- In caso di un nuovo aumento o di presenza di tensione di ingresso di rete, la batteria ricaricabile viene nuovamente scollegata dal carico.
- Tramite il contatto di segnalazione (M) si possono segnalare gli stati operativi"UPS attiva" o "Accumulatore guasto".

Dati tecnici

Tensione di ingresso:	24 V DC
Tensione di uscita nel servizio della modalità ricaricabile:	22,8 V ± 10%
Carico nominale nel servizio della modalità ricaricabile:	130 mA per 1 h
Carico massimo	
- Nel servizio della batteria ricaricabile:	300 mA per 15 min
- Nel servizio da rete:	250 mA
Batteria/batteria ricaricabile	
- Tipo:	UR18500F
- Nr. UN:	3480
Montaggio:	In scatola di installazione secondo DIN 49073

Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Italia con aggiornamento prezzi 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

Avvisi

- Per installazioni a norma DIN VDE 0834.
- La norma DIN 0834 prescrive di sostituire 1 volta all’anno i componenti di durata limitata (accumulatore).
- Si prega di osservare le disposizioni sullo smaltimento delle batterie esauste (batterie ricaricabili).

Contenuto della fornitura

- La copertura cieca è in dotazione.
- Batteria ricaricabile in dotazione.
