

Modulo interruttore a bilanciere 10 AX 250 V~ interruttore a 2 poli

Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 con graffe di fissaggio	3102 00	1/10	22,51	01	4010337038672
 senza graffe di fissaggio	3812 00	1/10	22,51	01	4010337038689

Caratteristiche

- Fissaggio rapido (3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
- Prova di tensione dal lato anteriore.
- Possibilità di utilizzo di materiale conduttore rigido e flessibile.
- Leva di sblocco facilmente accessibile.
- Base in materiale termoplastico infrangibile.
- Elementi di illuminazione a LED utilizzabili di serie dal lato anteriore.

Dati tecnici

Profondità di montaggio

- 3102 00: 32 mm
- 3812 00: 23 mm

Sezione dei conduttori

- per conduttori rigidi e flessibili fino a: 2,5mm²

Potenza nominale

- LEDi/CFLi: 100 W

Avvisi

- Collegabile anche illuminabile.
