# **GIRA** Scheda dati



© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

**Interruttore a bilanciere 10 AX 250 V~ con campo per targhetta Interruttore a 2 poli**



| Specifica | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  grigio | 3102 31 | 1 | 53,42 | 14 | 4010337124047 |

**Dati tecnici**

| | |
|---|---|
| Sezione dei conduttori<br>- per conduttori rigidi e flessibili fino a: | 2,5mm² |
| Potenza nominale<br>- LEDi/CFLi: | 100 W |

**Avvisi**

- Collegabile anche illuminabile.

**Contenuto della fornitura**

- Targhetta con scritta in bianco in dotazione.

Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Italia con aggiornamento prezzi 11/26.