GIRA Scheda dati

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

Interruttore di controllo a bilanciere 10 AX 250 V~ con piastra di montaggio e elemento di illuminazione a LED arancione 230 V~ Deviatore universale



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco puro	3116 13	1/10	36,39	13	4010337112471

Caratteristiche

- Con elemento di illuminazione a LED.
- Plastica: materiale termoplastico privo di alogeni, resistente agli urti e infrangibile

Dati tecnici

Sezione dei conduttori	
- per conduttori rigidi e flessibili fino a:	2,5mm²
Potenza nominale	
- LEDi/CFLi:	100 W

Avvisi

- Collegabile anche illuminabile.

Contenuto della fornitura

- Tutti i dispositivi sono forniti completi di piastra di montaggio, passacavo e ingresso per il condotto.
- Elemento di illuminazione a LED arancione 230 V~ 0,5 mA è in dotazione.

Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Italia con aggiornamento prezzi 11/26.